


**Garant**

### Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 110408



#### Données de commande

N° commande	GG2928 110408
GTIN	4067263094265
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250754 HB7130-2
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p$ min	0,55 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 mm/min
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2928 110408