

**VCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3955 110304
GTIN	4067263096047
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	50
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Tartalom	261472 HBT020
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fő felhasználás	P

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3955 110304