



Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 150604



Données de commande

N° commande	GG3964 150604
GTIN	4067263094371
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Sommaire	250783 HBT130
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Revêtement	TiCN

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3964 150604