

**Garant****CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 120416****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2906 120416 |
| GTIN                | 4067263092278 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | CNMG 120416           |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 4 mm            |
| Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$          | 4;25 mm               |
| Primær anvendelse                        | M                     |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| Indhold                                  | 250162 HB7120-1       |
| Skæremateriale                           | HM                    |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 80 - 260 mm/min       |
| Tolerance                                | M                     |
| Antal skift/skær                         | 4                     |
| Hjørneradius                             | 1,6 mm                |
| Skæredybde $a_{p \text{ min}}$           | 1,05 mm               |
| Tilspænding f                            | 0,1 - 0,4 mm/o        |

## Datablad

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Antal stk.      | 30                            |
| Type            | HB7120-1                      |
| Skærebetingelse | kontinuerlig                  |
| Spånbryder      | VM                            |
| Produkttype     | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2906 120416