

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 09T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2808 09T308
GTIN	4067263095217
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Hlavné použitie	P
Obsah	260152 HB7020-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2808 09T308