



Svasatori-sbavatori a 45°, Codolo cilindrico, Ø D: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216570 25
GTIN	4069515045803
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:

Svasatura con inserto a 45° di concezione robusta per macchine a guida manuale. Taglio dolce e durevole grazie alla speciale geometria dell'inserto e alla guida forzata grazie all'inserto in metallo duro esente da usura.

Uso:

Per la **sbavatura** di fori e asole e per la fresatura di scanalature a profilo trapezoidale. Per svasature fini a norma DIN per viti DIN M10 – M20.

È fondamentale rispettare le rigide condizioni di impiego previste (non utilizzabile su trapani).

Per:

Viti per inserti n. art. 219444.

Fornitura:

Inclusi 4 inserti n. art. 216575.

Nota:

Per inserti triangolari adatti vedi n. art. 216700; 216740; 216770.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
--------------------	---

Scheda tecnica

Ø Codolo D _s h6	12 mm
Ø Svasatura D	25 mm
Ø D ₁	5 mm
Lunghezza complessiva L	78 mm
Forma del codolo	Codolo cilindrico
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Direzione di taglio	a destra
Tipo di prodotto	Svasatore