



## Výhodné balenie Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom) Inox, 5 ks



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG0752 M5     |
| GTIN             | 4069515042765 |
| Trieda položky   | GGN           |

### Popis

#### Prevedenie:

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch, **ako č. 080752.**

#### Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

#### Vhodné pre:

Klieština ER HOLEX č. 308964, ER upínací kľúč č. 309680, tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180 a držiak HOLEX M-Drill č. 080750.

### Technický opis

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| odporúčané otáčky | 2600 min <sup>-1</sup> |
| Ø stopky          | 6 mm                   |

## Technický list

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Hrúbka materiálu        | 0,7 - 1 mm                  |
| odporučený výkon pohonu | 1 kW                        |
| Ø otvoru pod závit      | 4,6 mm                      |
| Obsah                   | 5" hod.                     |
| Druh produktu           | Vrtáky pre termálne vŕtanie |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG0752 M5