

Garant**Inserto SCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3821 120408
GTIN	4067263098218
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	260766 HU7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	SCGT 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	N
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3821 120408