




Vorteilspack VHM-Viertelkreisfräser HPC, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG8023 3
GTIN	4067263102649
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208023.

Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.

Toleranz: $r = \pm 0,01$ mm.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von **Kanten mit Konturen**.

Inhalt:

5 Stück.

Technische Beschreibung

Radiusfräsen	vorwärts
Radius r	3 mm
kleiner $\varnothing D_3$	6 mm
Schneidenlänge L_c	3 mm
Zerspanungsstrategie	HPC
Gesamtlänge L	75 mm

Datenblatt

Zähnezahl Z	6
großer Ø D ₂	12 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,035 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Inhalt	5 St.
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Radiuskontur	±0,01
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Viertelkreisfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	800 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
Uni	geeignet		

Datenblatt

nass maximal	geeignet
nass minimal	bedingt geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG8023-3>