



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2619 120408
GTIN	4067263096313
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Contenuto	260221 HBT130
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2619 120408