



**Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi
HB7010-2**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2407 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404

Scheda tecnica

Contenuto	250156 HB7010-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2407 120404