

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3552 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261150 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3552 160402