

Garant**Pack promotionnel Plaquette XNEX 080608, HB7635****Données de commande**

N° commande	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Classe d'article	GGN

Description**Adapté(s) pour:**

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215188 INOX

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Description technique

Sommaire	50
Avance f_z par dent	0,13 mm
Code ISO plaquette	XNEX080608
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG2139-INOX>