

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T308**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2908 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308
Obsah	250152 HB7140-2
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	4

Technický list

Počet kusov	30
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3.25 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2908 09T308