

Garant

Plaquette DCMT pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 11T308



Données de commande

N° commande	GG3513 11T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe a_p max	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Application principale	M
Tolérance	M
Type d'outils	HM
Sommaire	260361 HB7120-1
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe a_p min	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3513 11T308