

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające CCMT, obróbka wykańczająca, 30 sztuk****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2617 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zawartość	260088 HBT130
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2617 120404