

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160608



Datos de pedido

Número de pedido	GG2906 160608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	5,5 mm
Material de corte	HM
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Contenido	250168 HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2906 160608