

Garant

Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3517 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p max	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	260359 HB7130-2
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3517 11T304