

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3917 120408
GTIN	4067263093381
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	425 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Vorschub f	2 - 6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	8 mm
Inhalt	251396 HBT020
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3917 120408
