


Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3566 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\max}$	2,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261372 HB7140-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3566 160404