

**Płytko skrawająca VBMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT130,
Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2692 110304
GTIN	4067263097068
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
Zawartość	261252 HBT130
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	50
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2692 110304