

Garant

Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2478 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a _{p max}	2 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Datenblatt

Inhalt	251952 HB7010-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2478 060404