

Garant

TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 110202



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2841 110202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Vsebina	260950 HB7035-2
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2841 110202