

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2827 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Inhoud	260750 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408

Gegevensblad

Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
Aantal	30
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2827 120408