

Garant**Plăcuță amovibilă TCGT cu prelucrare medie 50 buc., HU7310, Dimensiuni: 110204****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3826 110204
GTIN	4067263098348
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cuprins	260982 HU7310
Strat de acoperire	neacoperită
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	N
Numărul de schimbări / tășuri	3
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Număr de bucăți	50
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGT 110204
Toleranță	G
Categorie	HU7310
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3826 110204