



### Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 09T304



#### Données de commande

N° commande	GG3943 09T304
GTIN	4067263093480
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Application principale	P
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sommaire	260791 HBT020
Revêtement	TiCN

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p$ max	3,25 mm
Avance $f$	0,12 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3943 09T304