



### Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 160408

#### Données de commande

N° commande	GG2692 160408
GTIN	4067263097204
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Quantité	50
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	2,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,35 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Sommaire	261259 HBT130
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

---

## #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2692 160408

---