

Garant

Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 110404



Données de commande

N° commande	GG2925 110404
GTIN	4067263094234
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	30
Sommaire	250752 HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm

Fiche technique

Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2925 110404