



Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3548 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Impiego principale	M
Contenuto	260982 HB7140-2
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3548 110204