

Garant**Pachet avantajos tarozi GARANT Vap Tap HSS-E****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1326 M22
GTIN	4069515046435
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Tarod de mașină universal GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a **gâtului și canalului pentru așchii** pentru **îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor** pentru fileturi **adânci**. **Material de tăiere HSS-E** de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru **o rezistență mai bună la uzură**. **Suprafață vaporizată**, pentru evitarea depunerii de material.

Ca codul: 132642.

Notă:

Până la $\leq M16$, conținut 5 buc. per set.

De la $\geq M18$, conținut 3 buc. per set.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	18 mm
Tip de filet	M
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Standard	DIN 376
Pas filet	2,5 mm

Fișă de date

Ø găurii de centrare	19,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	22 mm
Lungimea totală L	140 mm
Dimensiunea filetului	M22
Adâncimea filetului	66 mm
Cuprins	3
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Serie	Robinet Vap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	18 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P

Fișă de date

Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1326 M22