



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2801 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Contenuto	260052 HB7020-2
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2801 060204