

Garant**Płytki skrawające VCGT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7315-1,
Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3834 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Zawartość	261366 HB7315-1
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 110304
liczba sztuk	50
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 mm/min
tolerancja	G
Gatunek	HB7315-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3834 110304