

Garant

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające DNMG, obróbka wykańczająca,
30 sztuk, HB7020-2**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2420 150608
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	250660 HB7020-2
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	160 - 400 mm/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Karta danych

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2420 150608