



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2827 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Inhalt	260750 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2827 120408