



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2859 110304
GTIN	4067263095859
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261224 HB7020-2
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p max	1,75 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2859 110304