

Garant**Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 110204****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3551 110204
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	260982 HB7140-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Toleranță	M

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Număr de bucăți	50
Numărul de schimbări / tășuri	3
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3551 110204