



Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S elektrisk, 19 dele VDE-fuldisoleret, Maks. moment: 500cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659370 500
GTIN	4010995367916
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Med 15 **Slim-klinger** = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skruer- og fjederelementer (**isolerings-Ø = klinge-Ø**).

Det fuldt certificerede TorqueVario®-S VDE-momentsystem giver kontrolleret tilspænding af skruer og sikkerhed under elektrisk arbejde. Værktøjssættet indeholder et ergonomisk formet momentskruetrækkergreb med integreret numerisk skala, 15 slimBits, en bitholder og indstillingsværktøjet. Alle komponenter er praktisk og overskueligt organiseret i en slidstærk kuffert af høj kvalitet. VDE-momentskruetrækkeren dækker et bredt anvendelsesområde med sit variabelt justerbare momentområde på 0,8-5,0 Nm. Et tydeligt hørbart og taktilt signal, når momentet udløses, sikrer en pålidelig momentmekanisme, der beskytter mod materialeskader og efterbearbejdning. Med en udløsningsnøjagtighed på +/- 6 % opfylder momentværktøjet kravene i DIN EN ISO 6789. Den isolerede ClicFix-bitholder garanterer et sikkert greb om de 75 mm lange slimBits takket være en mekanisk klingelås. Både momentskruetrækkeren og slimBits er underkastet rutinetest i overensstemmelse med den internationale IEC 60900-standard og muliggør sikkert arbejde på spændingsførende dele op til 1.000 V AC.

Klingediameteren på almindelige elektrikerskruetrækkere er ofte for stor til at nå dybtliggende skruer. Men det er ikke tilladt at fjerne isoleringen, og det er også en risiko for din egen sikkerhed. Med Wiha slimTECHNOLOGY, der er specielt udviklet til el-arbejde, er den beskyttende isolering integreret i klingen, så klingen kan blive op til 33 % slankere. Det betyder, at selv

dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås uden problemer med slimBits. De isolerede slimBits underkastes en rutinetest i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60900 og muliggør sikkert arbejde i nærheden af spændingsførende dele på op til 1000 V AC.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Indhold:

Ligekærvs-klinger: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5

Klinger til Phillips: PH1 og PH2

Klinger til Pozidriv: PZ1 og PZ2

Blade til Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Pozidriv åbning (kombinationsprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)

Momentskrueetrækker: 1 stk.

Indstillingsværktøj Torque-Setter: 1 stk. nr. 659931 str.1

Adapter til Slim-bits: 1 stk.

Bemærk:

6 mm slimBits kan kun bruges i slimVario®-bitholderen og slimTorque VDE-bitholderen (VDE-momentsystem).

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Højrespænding
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Måleværktøj	mekanisk
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Maks. moment	500 cNm
Målemetode	Moment
Display	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Serie	TorqueVario®
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	138 mm
Momentområde	0,8 - 5 Nm
Målenøjagtighed, moment	±6 %

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Momentområde	80 - 500 cNm
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Reverserbar aflæsning	Nm
Data, kan logges	nej
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/659370-500>