

Garant**Frez kątowy Softcut® z otworem, do płytek skrawających AO..****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215411 80/10
GTIN	4069515038966
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę oraz najwyższą precyzję i wydajność skrawania. **Z geometrią zapewniającą zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTC w niestabilnych warunkach** lub przy zastosowaniu wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kąowego na większych głębokościach, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT **nr 211750 wielk. 1,5** z grotem nr **674252 wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	80 mm
śruby mocujące	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	AO.T1104
Seria	Softcut®

Karta danych

Liczba ostrzy Z	10
Ø otworu uchwytu	27 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
kształt chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice kątowe 90°