

Garant**SNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2948 120408
GTIN	4067263094661
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Obsah	251224 HB7130-2
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4.25 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Počet kusov	50
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2948 120408