

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2910 120416
GTIN	4067263093886
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,6 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Contenuto	250162 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2910 120416