

Garant

Fréza pro vysoké posuvy Power Q s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky XD..



Údaje o objednávce

Artikové číslo	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	4,42 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Délka vyložení L_1	120 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	200 mm
Vnitřní chlazení	ano
$\varnothing$ břitu D_c	30 mm
$\varnothing$ stopky D_s h6	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	10,34 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	58 mm
Série	Power Q
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Tvar stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP