



Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny, gwint przyłączeniowy wewnętrzny: 3/8cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080286 3/8
GTIN	7391390044815
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne **złączki stalowe** mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:

- **Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.**
- **Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.**
- **Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.**
- **Ekonomiczność – okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.**

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych.

wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada eurostandardowi 7.6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil Euro) i jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi systemami.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy wewnętrzny	3/8 cal
materiał	złączka stalowa

Karta danych

wydajność przepływu	2250 l/min
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Rodzaj produktu	sprzegło