

Garant

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatemittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7010-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2407 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Datenblatt

Inhalt	250156 HB7010-2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2407 120404