



Voordeelsverpakking HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2685 13
GTIN	4067263088004
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in **roestvrij en zuurbestendig staal**. Rechte hoofdsnijkanten met een **geoptimaliseerd snijkantontwerp** voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer**. Verhoogde slijtvastheid dankzij **verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat** en een **hittebestendige coating**.

Zoals nummer 122685.

Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG 1286. Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf $\geq \varnothing 3$ mm.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

Inhoud	5
Schacht- $\varnothing D_s$	14 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	m7

Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,14 mm/omw,
Nominale Ø D _c	13 mm
Spaangroeflengte L _c	77 mm
Norm	DIN 6537 L
Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	57,5 mm
Totale lengte L	124 mm
Serie	Pro Inox
Coating	AlTiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6×D
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	geschikt		

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt

Accessoires

HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische
schachtDIN 6535 HA Ø DC m7 13 mm

122685 13