

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT130, Maat: 150608****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3967 150608
GTIN	4067263094449
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Inhoud	250786 HBT130
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 mm/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Soort	HBT130
Snedecomdities	licht onderbroken
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3967 150608