


Garant

Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schruppen 50 Stück, HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2416 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p max	4,25 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe a_p min	1,05 mm
Inhalt	250328 HB7010-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Eckenradius	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2416 120416