

**Fordelspakning CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning, 30 stk.
HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3902 120412
GTIN	4067263092537
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Indhold	250198 HBT020
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Belægning	TiCN
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Antal stk.	30

Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3902 120412