

Garant

**Płytki skrawające WNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1,
Rozmiar: 080404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2982 080404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zawartość	252068 HB7120-1
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2982 080404