

Garant**VCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HU7310, Veľkosť: 110304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3835 110304
GTIN	4067263098591
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110304
Tolerancia	G
Obsah	261454 HU7310
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3835 110304