

Garant**SNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7010-2, Størrelse: 120412****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2449 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 mm/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Indhold	251226 HB7010-2
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Antal skift/skær	8
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,8 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Antal stk.	50
Type	HB7010-2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2449 120412